

■ スーパーサニタリーマグバー (二重管) 永久磁石・Nd系希土類

SUPER SANITARY TYPE MAG. BAR (double type) permanent magnet Nd magnet

“高磁力” “高機密” “高品位” 仕上

▶ 特長

- サニタリー仕様で特殊溶接による高品位仕上げ。
- 二重管構造によりマグネットバーを引き抜くだけで手を汚すことなく吸着鉄粉が簡単に離脱。
- 組込みが自在の単体で広範囲な応用可能。
- グリップ部も全てステンレス製。
- 必要な長さ・径・磁力に対応可能。

▶ 用途



- 鉄粉等が比較的多く混入している場合の除鉄に最適。
- 外装パイプ
- 材 質：SUS316L
 - 表面仕上：#400バフ仕上 ※使用環境温度 $\leq 80^{\circ}\text{C}$

SMGB-W

■ 高磁カマグネットバー (二重管)

Powerful magnet bar (double type)

- 表面最大磁束密度：0.8T (8,000G)
- 内装永久磁石特性値：1.35T (13,500G)



品 番	φ外径寸法(mm)			質量(kg)	メーカー希望小売価格
	L	L1	L2		
SMGB815W	242	150	92	0.63	¥166,500
SMGB820W	292	200	92	0.77	¥227,700
SMGB825W	342	250	92	0.92	¥277,000
SMGB830W	392	300	92	1.06	¥326,700

業界別マグネット製品の使用目的

食 品	飲料品	コーヒー・ジュース・お茶・粉ミルク等の粉碎後、配管ラインのステンレス摩耗粉・酸化鉄を分離。
	食肉加工	肉類の加工等に使用する刃物類のステンレス摩耗粉を分離。
	粉体調味料	唐辛子・わさび・ふりかけ等の原料を粉碎後の鉄・ステンレスの摩耗粉を分離。
	液体調味料	醤油・スープ・味噌等の粉碎後、配管ラインのステンレス摩耗粉及び酸化鉄を分離。
	製菓	チョコレート・豆等の粉碎後、配管ラインのステンレス摩耗粉を分離。
	穀物	穀物を精製した時の摩耗粉を分離。
薬 品	医薬品	薬品原料を微粉碎する時に生じる、ステンレス摩耗粉を分離。
	漢方薬	薬草のカット時に生じる刃物の摩耗粉を分離。
化粧品	化粧品関連	原料の粉碎後、配管ラインのステンレス摩耗粉を分離。
化学品	樹脂関連	射出成形機等の配管ラインに粉体・ペレット状の原料から、磁性異物を分離。
	ゴム関連	スチールタイヤ等の再生ゴムから、磁性異物を分離。
肥 料	肥料・飼料	肥料・飼料の中に混入した有害鉄粉の分離。
製 紙	紙	木材チップの中から釘・ボルト破片の分離と再生紙の製造ラインからの磁性異物を分離。
ガラス	ガラス工場	ガラス原料及び粉碎ガラスの中に混入した鉄粉を分離。
陶 器	陶磁器	陶磁器原料の中の鉄粉を分離。